


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 20 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201304 20
GTIN	4045197862686
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c : 26 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Schaft-Ø D_s : 20 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,15 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Zähnezahl Z	2
Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm

Schneiden-Ø D_c	20 mm
Schneidenlänge L_c	26 mm
Schaftform	HB
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Schaft-Ø D_s	20 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftanschliff für Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Schaft-Ø Werkzeug 20 mm	SZ2025 20
--	-----------