

Garant
Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A1225

Bestelldaten

Bestellnummer	543709 A1225
GTIN	4045197522344
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Extra stabiler Schaft mit \varnothing 8 mm.

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder ohne Stirnverzahnung** (ZYA).

Verwendung:

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf- \varnothing	12 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Gesamtlänge	65 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Form	A1225
Schaft- \varnothing	8 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z9

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		