

**Garant****Flächenspannfutter, PSC 63 A = 130, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308508 10     |
| GTIN          | 4045197870445 |
| Artikelklasse | 31C           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

**Hinweis:**

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

**Technische Beschreibung**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm          |
| Außen-Ø D              | 35 mm          |
| Auskraglänge A-Maß     | 130 mm         |
| Aufnahme               | PSC 63 A = 130 |
| Aufnahme-Norm          | ISO 26623-1    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Innenkühlung             | ja                                |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

---

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 60 mm  | 318896 60  |
| Verlängerung PSC-63 / PSC-63 A-Maß 100 mm | 318896 100 |