

Garant**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: AS1625****Bestelldaten**

Bestellnummer	540709 AS1625
GTIN	4045197679802
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form AS Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder mit Stirnverzahnung

Kopf-Ø: 16 mm

Kopflänge: 25 mm

Gesamtlänge: 65 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	65 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Form	AS1625
Kopf-Ø	16 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		