

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 8mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308573 8 |
| GTIN | 4045197870490 |
| Artikelklasse | 31C |

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|---------------|
| Außen-Ø D | 27 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 8 mm |
| Kühlkanalbohrung | verschließbar |
| Auskraglänge A-Maß | 80 mm |
| Aufnahme | PSC 63 kurz |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Schrumpffutter |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Unterbauschränk | 354290 |
| Kühleinheit Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Schrumpfgerät Typ SU1 | 354210 SU1 |