

Garant
Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: C1225

Bestelldaten

Bestellnummer	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Extra stabiler Schaft mit \varnothing 8 mm.

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Walzenrund** (WRC).

Verwendung:

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Walzenrund
Gesamtlänge	65 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Kopf- \varnothing	12 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Form	C1225
Schaft- \varnothing	8 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z9

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		