


**VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 1,5 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202276 1,5
GTIN	4045197865502
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge  $L_c$ : 3 mm

Gesamtlänge L: 38 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

Schaftform: HA

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneidenlänge $L_c$	3 mm
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø $D_c$	1,5 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Gesamtlänge L	38 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Schaftform	HA
Vorschub f <sub>z</sub> für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser