

Garant
Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS1225

Bestelldaten

Bestellnummer	543200 AS1225
GTIN	4045197522313
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Extra stabiler Schaft mit \varnothing 8 mm.

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder mit Stirnverzahnung** (ZYAS).

Verwendung:

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Form	Zylinder mit Stirnverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopf- \varnothing	12 mm
Gesamtlänge	65 mm
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Schaft- \varnothing	8 mm
Kopflänge	25 mm

Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		