



VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202276 8
GTIN	4045197865625
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 12 mm

Gesamtlänge L: 58 mm

Schaft-Ø D_s : 8 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge L_c	12 mm

Zähnezahl Z	3
Gesamtlänge L	58 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm
Schaftform	HB
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser