



VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 18 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202276 18
GTIN	4045197865670
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 24 mm

Gesamtlänge L: 84 mm

Schaft-Ø D_s : 18 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,4 mm

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,4 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,09 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D_s	18 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Schneiden-Ø D_c	18 mm
Schaftform	HB
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Gesamtlänge L	84 mm
Schneidenlänge L_c	24 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser