

**Garant**
**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: C0616**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540709 C0616
GTIN	4045197522450
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form C Walzenrund** (WRC).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Walzenrund

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge: 16 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Form	C0616
Kopf-Ø	6 mm
Formbeschreibung	Walzenrund
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Gesamtlänge	50 mm

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	16 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		