

Garant**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F1225****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 543200 F1225 |
| GTIN | 4045197522337 |
| Artikelklasse | 51D |

Beschreibung**Ausführung:**

Extra stabiler Schaft mit \varnothing 8 mm.

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

Verwendung:

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zahnungsart | kreuzverzahnt |
| Zahnung Kurzzeichen | Z7 |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel |
| Form | Rundbogen |
| Kopf- \varnothing | 12 mm |
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Formbeschreibung | Rundbogen |
| Schaft- \varnothing | 8 mm |
| Kopflänge | 25 mm |

| | |
|--------------|------------|
| Serie | Zahnung Z7 |
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Frässtift |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |