

Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202290 20
GTIN	4045197865977
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D_1	19,7 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	54 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,15 mm
Schneidenlänge L_c	38 mm
Gesamtlänge L	104 mm
Spiralwinkel	45 Grad

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB