



Frässtift Z3 – mittel mit Spanbrecher, HSS, Typ: NS1230



Bestelldaten

Bestellnummer	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Sonderformen: E, NS, K.

Schaft-Ø 6 mm. **Sonderform NS Winkel mit Stirnverzahnung** (WKNS).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	12 mm
Formbeschreibung	Winkel mit Stirnverzahnung
Winkel	8 Grad
Form	NS1230
Gesamtlänge	70 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Zahnungsart	mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	30 mm
Serie	Zahnung Z3

Schneidstoff	HSS
Produktart	Frässtift