

Gewinde Gut-Lehrring 6g, Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	486010 M10
GTIN	2050001037169
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M10
Toleranzklasse	6g
Gewindesteigung	1,5 mm
Kalibrierung	L12

Toleranzfeld	g
Lehrenart	Gutlehre
Norm	DIN 13
Gewindeart	M
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 20 mm	028600 20