



## Frässtift Zahnung STEEL – grob, HM, Typ: A0616



### Bestelldaten

Bestellnummer	547100 A0616
GTIN	4007220937198
Artikelklasse	55F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Zylinder

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge: 16 mm

Gesamtlänge: 55 mm

Schaft-Ø: 6 mm

### Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	STEEL
Gesamtlänge	55 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	6 mm
Form	A0616
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	16 mm

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		