


HOLEX**Fächerschleifer für INOX, Korn 60, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 554110 60X30 |
| GTIN | 4045197235558 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.

Schleiflamellen mit **Normalkorund (A)** bestreut. Mit **schleifaktiver Bindung** für INOX.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Körnung | 60 |
| Kopfbreite | 30 mm |
| empfohlene Drehzahl | 8000 min ⁻¹ |
| maximale Drehzahl | 12700 min ⁻¹ |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Kopf-Ø | 60 mm |
| Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Produktnamensattribut | Korn 60 |
| Produktart | Fächerschleifer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |