


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 14 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202298 14
GTIN	4045197866714
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 18 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

Schaft-Ø D_s : 14 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Gesamtlänge L	75 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft-Ø D_s	14 mm
Schneidenlänge L_c	18 mm

Schaftform	HB
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø D _c	14 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser