


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202299 20
GTIN	4045197866820
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

 Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	38 mm
Gesamtlänge L	104 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zähnezahl Z	3
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Schaftform	HB
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	170 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	100 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	40 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		