



Frässtift Z3 – mittel mit Spanbrecher, HSS, Typ: K1230



Bestelldaten

Bestellnummer	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Sonderformen: E, NS, K.

Schaft-Ø 6 mm. **Sonderform K Keule** (K).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Keule
Kopf-Ø	12 mm
Form	K1230
Gesamtlänge	70 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Zahnungsart	mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	30 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HSS

Produktart

Frässtift