

Garant**Air Cleaning Point, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	986000 M
GTIN	4045197866837
Artikelklasse	96U

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles und robustes Stahlblechgehäuse mit eingebautem druckluftbetriebenem Absaugsystem und Auffangbehälter. Die Bedienung der Absaugung erfolgt über ein Fußpedal an der Vorderseite. Mit Rollen und Schiebegriff an der Rückseite für einen einfachen Transport. Für den Betrieb wird ausschließlich ein Werkstatt-Druckluftanschluss benötigt.

Verwendung:

Zur einfachen und sauberen Reinigung von Werkstücken und Werkzeugen mit Hilfe von Druckluft. Staub, Späne, Öle und Flüssigkeiten werden abgesaugt und im Auffangbehälter aufgefangen.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Druckluftpistole Nr. 080123 Gr. AIR, Schlauch und Easyfix Druckluftpistolenhalter Nr. 955750 Gr. 1, Easyfix Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Ersatzfiltermatte finden Sie unter Nr. 986001 auf www.hoffmann-group.com Es werden 2 Ersatzfiltermatten Nr. 986001 Gr. 1 für den Austausch benötigt.

Technische Beschreibung

Höhe	1300 mm
Druckluft-Anschluss	DN 7,2
Breite	1050 mm
Typ	M
Auffangvolumen	40 l
Tiefe	450 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Gewicht	90 kg
Produktart	Reinigungsstation

Zubehör

Ersatzfiltermatte für Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------