Garant

Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 130708 TR-M, für GARANT Power Tang, HB7525, Typ: ST900



Bestelldaten

Bestellnummer	215131 ST900		
GTIN	4045197866844		
Artikelklasse	21A		

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$ ISO-Code Wendeschneidplatte: LOEU 130708 TR-M

Typ: ST900

Eckenradius: 0,8 mm Vorschub f_z: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Тур	ST900		
Vorschub f _z	0,2 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOEU 130708 TR-M		
Eckenradius	0,8 mm		
Sorte	HB7525		
Schneidstoff	НМ		



Anzahl Wechsel/Schneiden	4	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	255 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	190 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	Р
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		