

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 130708 TR-M, für GARANT Power Tang, HB735, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215151 UNI
GTIN	4045197866899
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOEU 130708 TR-M

Typ: UNI

Eckenradius: 0,8 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOEU 130708 TR-M
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		