

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Spannpratze	259038 4
Mittenversatz $L_3$	17 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schraube für Pratze	259021 4
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
ISO-Code Halter	A25R MVPNR/L 16
Einstellwinkel $\kappa$	117,5 Grad
Unterlegplattenschraube	259025 3
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 39
Spannhöhe $L_2$	24 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 4	259038 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500