



Schleifstifte-Satz fein, AD-AW, Anzahl Schleifstifte: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	550310 10
GTIN	4027497219902
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

LUKAS-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad-Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. LUKAS-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schaft-Ø 3 mm × 50 mm.

Sortiment mit ausgewählten Schleifstiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.

Klein-Schleifstifte mit **Mischkorn (AD-AW)** aus Normalkorund, Edelkorund dunkelrot und Einkristallkorund weiß (LUKAS-Bezeichnung NDW) in Korn 100 (fein). Keramische Bindung.

Schaft-Ø 3 mm, Schaftlänge 50 mm.

Verwendung:

Schleifstifte mit hoher Formstabilität eignen sich bevorzugt zur Fein- und Kantenbearbeitung von **(gehärteten) Werkzeug-** und **Cr-Ni-Stählen** im Werkzeug- und Formenbau. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 10 – 30 m/s.

Lieferumfang:

Je 1 Schleifstift Nr. 551510 Gr. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Schleifmittelkurzzeichen: A

Schaftlänge: 50 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schleifstifte	10
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	AD-AW
Schaft-Ø	3 mm
Schaftlänge	50 mm
Produktart	Schleifstift