

## Feingewinde Grenz-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 40X1,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	486100 40X1,5
GTIN	2050001675637
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

**Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1 Form R).** Ausschusseite rot gekennzeichnet.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	M40
Toleranzklasse	6H
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart	MF
Norm	DIN 13
Qualität	6
Toleranzfeld	H
Lehrenart	Ausschusslehre

Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

### Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028550 60
DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90