


**Schleifscheibe (A), Ø 50,8 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	553950 80
GTIN	4045197331113
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.

Normalkorund (A) für universellen Einsatz.

Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø
50M mm

553920 50M