

Garant**Stahl-Bohrstange A.. MVUNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	24 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Spannpratze	259038 4
Unterlegplattenschraube	259025 3
Gesamtlänge L	200 mm
Unterlegplatte	259031 39
Schraube für Pratze	259021 4
ISO-Code Halter	A25R MVUNR/L 16
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500