

Garant**Schleifstift grob, AW-AN, Typ: ZY1632****Bestelldaten**

Bestellnummer	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schleifstift in Sonderqualität **Mischkorund**, Korn 30 (grob) und keramischer Bindung. Schaft-Ø 6 mm, Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die grobe Bearbeitung von **Guss** und **INOX**. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 40 – 50 m/s.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	16 mm
Schaftlänge	40 mm

Feinheitsgrad	grob
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	32 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	AW-AN
Produktart	Schleifstift