



## Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart, Außen-Ø: 25Mmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	553920 25M
GTIN	4045197330994
Artikelklasse	52E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Gummi-Schleifteller **Schaft-Ø 6 mm**. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit **Schnellspannsystem Metallverschluss**.

#### Verwendung:

**Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen** im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	40000 min <sup>-1</sup>
Härtegrad	mittelhart
Außen-Ø	25 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Stützteller

