

Garant**Werkzeughalter mit Knarre lang, Ganzstahl, Gesamtlänge: 250 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	149000 250
GTIN	4045197861689
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter verchromt. Knarre umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Werkzeugaufnahme mit exaktem Rundlauf und engen Toleranzen. Spannbacken gefräst und induktivgehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Spannweite □: 2,6 - 5,5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M3 – M10

Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.: 85

Technische Beschreibung

Spannweite □	2,6 - 5,5 mm
--------------	--------------

Gesamtlänge	250 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M3 – M10
Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.	85
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter