

Garant**Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-E 40 A = 85, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307526 10
GTIN	4045197868466
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Verwendung von Reduzierhülsen möglich.**

Vorteil:

- **Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.**

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.

Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.

Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302165.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	85 mm
--------------------	-------

Außen-Ø D	34 mm
Ø D ₂	16 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	20,9 mm
L ₂	47 mm
Aufnahme	HSK-E 40 A = 85
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter