


**Schleifstift Härte J grob, AW-CER, Typ: ZY0816****Bestelldaten**

Bestellnummer	551790 ZY0816
GTIN	4007220898475
Artikelklasse	55E

Beschreibung**Ausführung:**

PFERD-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. PFERD-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schleifstift mit **Mischkorn (AW-CER)** in **Härte J**. Weich gebundene Kombination aus **weißem Edelkorund** und **keramischem, mikrokristallinem Sinterkorund** mit hoher Selbstschärfung für konstant hohe Abtragsleistung bei kühlem Schleifverhalten (Pferd-Bezeichnung AWCO). **grob**, Korn 46.

Verwendung:

Für die flächige Bearbeitung von schwer spanbaren Superlegierungen wie **Titanwerkstoffen**, **Nickel-** und **Kobaltbasislegierungen** sowie **gehärtetem Stahl**.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.

Technische Beschreibung

Körnung	60
Kopf-Ø	8 mm
Feinheitsgrad	grob
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	16 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	AW-CER
Produktart	Schleifstift