

**Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart, Außen-Ø: 50Mmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553920 50M
GTIN	4045197331007
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.

Gummi-Schleifteller **Schaft-Ø 6 mm**. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit

**Schnellspannsystem Metallverschluss.**

**Verwendung:**

**Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen** im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	30000 min <sup>-1</sup>
Härtegrad	mittelhart
Außen-Ø	50 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Stützteller

