

Feingewinde Gut-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 48X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	486120 48X1,5
GTIN	2050001675699
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

Gut- und Ausschusssdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE).

Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M48
Gewindesteigung	1,5 mm
Toleranzklasse	6H
Toleranzfeld	H
Gewindeart	MF
Norm	DIN 13
Qualität	6

Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 90 mm	028540 90