



Schleifstift fein, SiC, Typ: ZY4020



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 551780 ZY4020 |
| GTIN | 4027497343539 |
| Artikelklasse | 56L |

Beschreibung

Ausführung:

LUKAS-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. LUKAS-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Keramisch gebundene **SiC**-Schleifstifte, Korn 80 (fein), mit hohem Selbstschärfe-Effekt und offenporigem Gefüge zur verbesserten Spanabfuhr. Schaft-Ø 6 mm, Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von **Alu-Legierungen** und **weichen Werkstoffen (Buntmetallen)**.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 25 – 40 m/s.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|-------|
| Schaftlänge | 40 mm |
| Feinheitsgrad | fein |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kopf-Ø | 40 mm |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Kopflänge | 20 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC |
| Produktnamensattribut | SiC |
| Produktart | Schleifstift |