


**Schleifscheibe (A), Ø 25,4 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	553925 120
GTIN	4045197331052
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.

**Normalkorund (A)** für universellen Einsatz.

Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

**Verwendung:**

**Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen** im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
Scheiben-Ø	25,4 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	Ø 25,4 mm
maximale Drehzahl	30000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø  
25M mm

553920 25M