



Fiberscheiben-Stützteller hart/gerippt, Außen-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566690 125
GTIN	4046719523849
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit**. Ideal für **grobe Schleif- und Schrupperarbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Zusätzlich inklusive Spannmutter 5/8 Zoll.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Außen-Ø	125 mm
Härtegrad	hart
Produktart	Stützteller