



Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14, Außen-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566960 125
GTIN	2050001030450
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

Passend für:

Für Klettscheiben **ohne Zentrierbohrung**.

Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern **mit Klettschleifscheiben** 40 m/s.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Außen-Ø	125 mm
Produktart	Stützteller