

Schleifstreifenring 4-lagig, Ø 150 mm, Körnung: 80



Bestelldaten

Bestellnummer	555180 80
GTIN	2050001746610
Artikelklasse	56Z

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitztes Schleifleinen 4-lagig in einem Kern verpresst. Die unregelmäßige Schlitzung ermöglicht hohe Flexibilität. Mit Reduzierhülsen von Ø 19 auf 10 mm.

Verwendung:

Entgraten, Verrunden und Feinschleifen von Konturen oder Flächen.

Hinweis:

Spanndorn Nr. 555785 Gr. 10 verwenden.

Technische Beschreibung

Körnung	80
empfohlene Drehzahl	1900 min ⁻¹
Scheiben-Ø	150 mm
Produktnamensattribut	Ø 150 mm
Anzahl Lagen	4
Produktart	Schleifstreifenring

Zubehör

Spanndorn Passend für Bohrungs - Ø 10 mm

555785 10