


Garant**Vlies-Schleifstern, Ø 25 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	555912 280
GTIN	4045197608970
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten.

2-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie **Bohrungen, Innengewinden, Rohren** und **Vertiefungen**. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

maximale Drehzahl: 20000 min⁻¹

Feinheitsgrad: fein

Farbe: rot

Technische Beschreibung

Farbe	rot
Feinheitsgrad	fein
Ø	25 mm

Körnungsvergleich	280
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 25 mm
empfohlene Drehzahl	10000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Vlies-Schleifstern

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannstift Gesamtlänge 120 mm	555920 120
Spannstift Gesamtlänge 75 mm	555920 75