



## Fächerschleifscheibe SLTT (ZA-Power), flach-schräg für Stahl und INOX, Ø 125 mm, Körnung: 60



### Bestelldaten

Bestellnummer	565412 60
GTIN	4027497388769
Artikelklasse	53L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **patentierte, sichelförmige Lamellenform** und Anordnung ermöglichen höchste Belagdicke für außergewöhnliche Abschleißleistung und Standzeit.

Robuster Trägerteller aus Stahlblech. Leise und vibrationsarm.

Spezielle **Zirkonkorund-Mischung** mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.

#### Verwendung:

Für **höchste Abschleißleistung** bei langer Standzeit.

#### Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

### Technische Beschreibung

Körnung	60
Formbeschreibung	flach-schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Trägerteller	Stahlblechteller
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		