



## Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14, Außen-Ø: 178mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	566965 178
GTIN	5010027826953
Artikelklasse	53M

### Beschreibung

**Ausführung:**

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

**Passend für:**

**Mit Zentrierung** für Klettscheiben Nr. 566902 – 566950.

**Achtung:**

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern **mit Klettschleifscheiben** 40 m/s.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Außen-Ø	178 mm
Produktart	Stützteller