

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 kurz, Spann-Ø D1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308573 16
GTIN	4045197870520
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Kühlkanalbohrung	verschließbar
Ø D ₂	27 mm
Außen-Ø D	34 mm
Auskraglänge A-Maß	85 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	PSC 63 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Unterbauschränk	354290
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1