

3M Scotch-Brite™

**Schleifvlies-Hand-Pads Rolle mit 60 Stück Multiflex, 100×200 mm,  
Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	556150 280
GTIN	3134375383271
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.  
Hand-Pads aus flexiblem und aggressivem Schleifvlies.

**Vorteil:**

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

**Verwendung:**

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

**Lieferumfang:**

Rolle mit 60 Stück perforierten Hand-Pads zum Abreißen.

**Technische Beschreibung**

Körnungsvergleich	280 - 360
Farbe	purple
Feinheitsgrad	mittelfein
Vliesstruktur	280
3M-Bezeichnung	MX
Ausführung	A Very Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	100 mm
Länge	200 mm
Produktnameattribut	100×200 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		

Uni	geeignet
nass maximal	bedingt geeignet
trocken	geeignet

---

## Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020