

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T302 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm

Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen