

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 120404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen