

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen