



Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch, Ø 115 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565560 40
GTIN	9003171602296
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Schräge Form – für **Kanten-/Schweißnahtbearbeitung** und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15–25°.

Fächerschleifscheibe mit **Zirkonkorund (ZA)** und kühlender Beschichtung auf **Baumwollgewebe**. Glasgewebeteller. **Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdichte.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: schräg

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	schräg
Körnung	40
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	115 mm

Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
schleifaktive, kühlende Beschichtung	ja
Schleifmittelunterlage	Baumwollgewebe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 115 mm
Trägerteller	Glasgewebeteller
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe