

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260353 HB7035-1 |
| GTIN          | 4045197874115   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Beschreibung**

DC.T 070204 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SS  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Spanbrecher                                 | SS                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 350 m/min    |
| Sorte                                       | HB7035-1           |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,2 - 1,5 mm                  |
| Vorschub $f$                | 0,05 - 0,2 mm/U               |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Toleranz                    | M                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |